

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

E-NET VAPO a été développé pour résoudre confortablement les problèmes de nettoyage des surfaces sensibles tels que les écrans à cristaux liquides. Il nettoie en douceur les saletés grasses et sèches déposées sur tous les équipements actuels sans en altérer la surface. Doté de propriétés antistatiques, E-NET VAPO évite l'accumulation rapide des poussières sur les écrans et afficheurs.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Déposé sur un chiffon, E-NET VAPO absorbe la saleté, efface les traces de doigts, les tâches. Il est conseillé de nettoyer régulièrement les équipements suivants avec E-NET VAPO :


- Organiseurs électroniques, PDA (y compris écrans tactiles), PC de poche,
- Ordinateurs portables, téléphones mobiles,
- Filtres, optiques, lentilles, matériel de photographie,
- Photocopieurs numériques (écran tactile),
- Afficheurs de divers appareils de bureautique (téléphones, fax, calculatrices...),
- Verre, plexiglas, plastiques...

E-NET VAPO présente les avantages suivants :

Nettoyage rapide et efficace, ne laisse pas de traces. Odeur agréable, laisse les mains propres et sèches. Légèrement anti-statique. Nettoyage facilement renouvelable

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- Pulvériser E-NET VAPO sur un chiffon doux non pelucheux (Référence JELT 003824 ou 003818).
- Passer le chiffon imbibé directement sur l'équipement à nettoyer.
- Essuyer d'un léger mouvement circulaire jusqu'à disparition totale du produit.
- Renouveler l'opération si nécessaire

 Il est vivement recommandé de ne pas vaporiser directement sur les écrans LCD (à cristaux liquides, plasma, tactiles, écrans d'ordinateurs) mais d'utiliser un chiffon.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Le produit actif présente les caractéristiques suivantes :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : légère d'alcool
- Masse volumique à 20°C : 0.96 g/cm³
- Point d'éclair : 30.1°C

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.

Inflammable. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser ce produit uniquement pour les applications auxquelles il est destiné.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Flacon pulvérisateur de 250ml (24 flacons / carton). Référence 006831.

A protéger contre les rayons solaires. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition. Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré. Stocker à une température supérieure à 5°C.

Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.itwpc.com>

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - ☎ 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40